

電気カーペットをいつも美しく、清潔に、そして上手にお使いいただくために

Q 表面のお手入れは？ A 掃除機かけや、水拭きができます。

表面のほこりやゴミ、ダニのえさになる食品クズやフケなどは、掃除機で吸引してください。また、ときどき固くしぶった濡れぞうきんで水拭きするなど、お手入れをこまめにすると清潔にご使用いただけます。

省エネのための上手な使い方

電気カーペットは、床面から効率的に暖めるものです。

窓や出入口をこまめに閉じるなど、熱を逃さない工夫が必要です。

省エネを考え効率よく使いましょう。

POINT 1

フローリングの床などには敷物を敷いてからお使いください。
熱が床にとられて暖房効率が悪くなる恐れがあります。毛足のない敷物（フェルト）や布地（シーツや毛布など）を敷くと効果的です。

POINT 2

エアコンなどと併用をおすすめします。
エアコンなど他の暖房機を併用することで、低い温度設定でも快適な暖かさを感じられ、暖めすぎのムダを防いだ使い方ができます。

POINT 3

ひざ掛けをお使いください。
電気カーペットは床面から暖めますから、通電時には座布団を使わずに直接座りましょう。ひざ掛けをお使いになるとさらに効果的です。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ペットの暖房や就寝用等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 電気カーペットに身体の同じ箇所が長時間ふれたままでいますと、低温やけど（紅斑・水泡など）をおこす場合もありますので、少しずつ暖めている部位を移動するなど注意して使用ください。

愛情点検

長年ご使用の
電気カーペットの
点検を！

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の無いものは無効となります。●このカタログに記載の電気カーペットの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に表示されているかお確かめください。

その他使用上のご注意

●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから差し込みプラグを抜いてください。●お年寄り、お子さま、特に乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方がお使いになる時は、周囲の方が温度などに注意してあげてください。●コードは器具の中でも傷みやすいものです。引っ張ったり、手足で遊んだりしますと、火災や焼損の原因となります。また、コードに損傷箇所がないか時々点検してください。●接着剤等を使用しておりますので、皮膚感覚の弱い方がお使いになる場合は、ご注意願います。●電気カーペットは、「就寝用」としてはご使用にならないでください。●当商品は体が触れた部位のみ涼感を得ることができます、その他の部位、または空間を冷やす効果はありません。（HC-13A-T/13A-Mのみ）

その他の付記事項

●印刷の色は、商品と多少異なりますので念のために店頭でご確認ください。●機種によっては予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。●電気代は電力料金目安単価 1kWh 当たり 22 円（税込）で計算しています。温度調節のある機種は「5（高）」の目盛りで測定した値です。ただし、電力会社及び家庭の電力使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。測定条件は日本電機工業会の自主基準によります。●電気カーペットの電気代は、カバーをかけた状態で測定したものです。●カバーなしで使用しないで下さい。●「涼感アシスト」「ダニキック」は、株式会社富士通ゼネラルの商標または登録商標です。

修理および部品等に関するお問い合わせは、コールセンター窓口へ。

修理受付

0120-089-888

044(861)7700
FAX 0120(070)220(フリーダイヤル)

フリーダイヤルは、IP電話からは、ご利用になれませんので上記電話番号へおかけください。

部品受付

0570-089-222

044(861)7800 FAX 0120(070)255(フリーダイヤル)

（※ ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からは、ご利用になれませんので上記窓口へご相談ください。）

技術相談

0570-089-333

044(861)3000 FAX 0120(070)247(フリーダイヤル)

購入のご相談、お取り扱い方法など…。

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器営業推進部

〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長 1116 番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

このカタログの内容は2011年8月現在のものです。※内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは下記におたずねください。

お買い求め、アフターサービスは親切とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。

FUJITSU

オールシーズン対応タイプが加わって、
さらに選べるラインアップ。



オールシーズンタイプ



ウインターライフ



※涼感効果を得る用途での使用の際には、通電は行いません。涼感効果の感じ方は室温や体温によっても異なりますが、アウトラスト®の特性上室温が約32°Cを超える場合では涼感効果が得られにくくなります。冬季など室温が低い時に通電しない状態で表面に触れた場合、製品の特性上室温より冷たく感じる場合があります。室温約28°C以下の時、約5分間涼感効果が得られることが確認しています。ご使用の際は少しずつ座る位置を移動するなどの方法で、快適にお使いいただくことができます。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

株式会社 富士通ゼネラル
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

先進素材で、オールシーズンいつでも快適。



高断熱構造で、足元からポカポカ。


足元からじんわり暖め、低めの室温でも過ごしやすくなります。
また、効率良い運転で、節電をサポートします。

高断熱構造

多層構造で、床に逃げやすい熱を
しっかりキャッチ。

切り忘れ防止機能

切り忘れても、運転開始から6時間で
自動的に電源OFF。
ムダな電気代をカットします。



大人はもちろん小さなお子様
にも安心してくつろいでほし
いから、電磁波を99%カット^{※2}
しました。




エアコンと一緒に使って、より快適に、節電に。



エアコンがお部屋全体をゆるやかに冷
やし、「涼感アシスト™」カーペットは、
触れる部分の肌温度を下げて涼感をア
シストします。

触れた瞬間ひんやり・ソフトに心地いい。

室温28°Cでもカーペットに
封入された「アウトラスト®」
が効果を発揮。肌に触れた
部分に心地いい涼感をもたらします。



業界初^{※4}

涼しさのヒミツはアウトラスト®。


「アウトラスト®」とは

「アウトラスト®」は、過酷な環
境下で作業するNASAの宇宙飛
行士のために開発された先進素
材です。




「アウトラスト®」の性質

「アウトラスト®」の温度調節
機能の秘密は小さなマイクロ
カプセル。身体からの余分な熱
を吸収する働きをします。



「アウトラスト®」を搭載


余分な熱は吸収するので、触れた時に冷たさを感じます。



使いやすさを考えた機能がいろいろ。

■着脱式コード

コードは着脱式。夏や収納時は
取り外せてすっきり。



■お手入れラクラク

表面にオレフィン系フィルムを採用。パンやスナック
菓子等の食べかすがサッとひと拭き出来るほか、飲み物
等をこぼした時にも簡単に拭き取ることが可能です。



●汚れたままにしておくと本体の表面(表面材)が変質・変色やふくれなどを起こす場合がありますので、すぐに除去してください。
●本体は通気性のない構造のため、床面の湿気により、カビや結露が発生する場合があります。ときどき床面との間に空気を入れるなどして乾燥させてください。
●重い物をのせて引きずらないでください。傷やふくれなどを起こす場合があります。

オールシーズンタイプ

1.3畳
相当



FHC-13A-T
オープン価格

サイズ 175cm×119cm
消費電力 380W

お部屋のアクセントに。
心地よく主張するデザイン。



『干し草のベッド』


1.3畳
相当



FHC-13A-M
オープン価格

サイズ 175cm×119cm
消費電力 380W

木目調のデザインが
落ち着いた雰囲気を演出。



『フローリング調』



※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の裏面から発生する低周波の磁界を低減しています。低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。・電源コードや制御回路は低減されています。電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在)※2 電磁波低減タイプのコードヒーターと、電磁波低減タイプではない一般的なコードヒーターを、フル生地上に等間隔に配線して、その上を生地で覆い、さらにカーペットカバーを掛けた状態の試験サンプルに通電したときの表面に発生する低周波磁界の比較。電磁波低減タイプのコードヒーターの試験サンプルから発生する低周波磁界が、電磁波低減タイプではないコードヒーターと比べて100分の1以下に低減しました。(当社調べ)(試験サンプルの条件)・コードヒーター(発熱線)の電力長さ約303W/36.8m・生地の大きさ約176cm×88cm・配線間隔約36mm・電源電圧100V-50Hz・温度調節カーペットカバー表面が約45°Cになるように温度制御。表面温度測定方法JIS C 9216に準じ、室温20°C 複上で測定。・低周波磁界測定場所:カーペットカバー表面の中央付近・低周波磁界測定方法IEC62233を参考に当社試験室で測定。※3 冷たさの感じには個人差があります。この商品は、室温約28°C以下の状態で涼感効果が得られる事を確認しています。※4 家庭用電気カーペットにおいて「FHC-13A-T/13A-M」。2011年4月19日発表(当社調べ)※5 床面5cm角4脚のテーブルを置く場合。●印刷物なので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●「オープン価格」の商品は希望小売価格を定めておりません。●電気カーペットは寝具ではありませんので運転中の電気カーペットでの睡眠はお止めください。●「アウトラスト」は米国Outlast Technologies, Inc.の登録商標です。●「涼感アシスト」は富士通ゼネラルの商標です。

快適性も、安心も、多彩な機能でしっかりサポート。




人にやさしい。

電磁波カット

電気カーペットは家族みんなが触れる場所。
だから、気になる方のため、電磁波を99%カット^{※2}しました。



POINT 電磁波カットの仕組み



1本のコードの中に、電流の向きの違う2本の発熱線を通しました。
互いに電磁波を打ち消しあい、その発生を大幅に抑えます。

POINT 電磁波の発生が1%以下^{※2}



清潔

見えないところまで清潔にこだわりました。

■抗菌・防臭カバー^{※3}

全タイプともカバー部に雑菌の増殖を防ぐ加工を施しました。イヤなニオイも抑えます。

■洗えるカバー

カバーが汚れていても水洗いが可能です。また、シャンプークリーニングとしてクリーニング店に出すこともできます。


●HC-13AWH-Tのみ洗濯機6kg以上のカバーが入る全自動洗濯機で洗えます。(洗濯用ネットに入れてください)

■ダニキック®


掃除機で吸い込みにくい、カーペットの気になるダニ。熱の力で浮き出させ、掃除機で吸い込みやすくなります。

必要な場所だけを暖める
ことができる所以、節電を
サポートします。(暖房面
積が制限されます)


[HC-30AWA-T/20AWA-T/
30AWH-C/20AWH-C]に採用。
[HC-30AWD-T/20AWD-T/
HH-30A/HH-20A]は2面3通り暖房面積切り換えです。



3面7通り暖房面積切り換え



生地を重ね合わせた構造により、ヒーターの熱を床面へ逃さず、ムダな放熱を抑え、クッション性にも優れています。



ドヒーター(発熱線)の電力/長さ:約303W/36.8m・生地の大きさ:約176cm×88cm・配線間隔:約36mm・電源電圧:100V-50Hz・温度調節:カーペットカバー表面が約45°Cになるように温度制御・表面温度測定方法:JIS C 9216に準じ、室温:20°C 壁上で測定・低周波磁界測定場所:カーペットカバー表面の中央付近・低周波磁界測定方法:IEC62233を参考に当社試験室で測定。※3 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)、抗菌の方法と場所:[HC-30AWA-T/20AWA-T/30AWH-C/20AWH-C]抗菌成分(有機系)をカバーの縫合糸面に加工。[HC-30AWD-T/20AWD-T/13AWH-T]抗菌成分(有機系)をカバーの基布材に加工。抗菌効果99%以上。●電気カーペットは寝具ではありませんので運転中の電気カーペットでの睡眠はお止めください。

■室温センサー&ひかえめ運転

室温をキャッチし、体感温度を損なわないように自動的に設定温度を控えめにコントロールします。

●すべての3畳/2畳タイプに採用。

■切り忘れ防止機能

運転開始後2・4・6時間で自動的に電源OFFに。切り忘れを防ぎます。

●すべての3畳/2畳タイプに採用。1.3畳タイプは6時間のみ。


便利!

低電力1/3運転

少ない電力で1/3面ずつ代わるがわる暖房して、ブレーカーダウンを抑えます。

[HC-30AWA-T/20AWA-T/30AWH-C/20AWH-C]に採用。

●実際の電気代は1/3になります。
[HC-30AWD-T/20AWD-T/HH-30A/HH-20A]は、低電力1/2運転です。
●実際の電気代は1/2になります。





極上の光沢、滑らかな肌触り、
都会的なライフスタイルを愉しむ人に。

それは、最高級^{*4}ファーテッチならではの美しさと質感。

深い光沢をたたえるブラウンの毛並み、心をときほぐす柔軟で滑らかな肌触り。

上質な質感と快適性に妥協しない人の、心を満たす逸品です。

最高級^{*4}ファーテッチタイプ



HC-30AWA-T

オープン価格

カバーサイズ 240cm×200cm
本体サイズ 235cm×195cm

カバー アクリル100%
カラー：ブラウン
本体 消費電力：720W/480W/240W

2畳 相当



HC-20AWA-T

オープン価格

カバーサイズ 180cm×180cm
本体サイズ 176cm×176cm

カバー アクリル100%
カラー：ブラウン
本体 消費電力：510W/340W/170W




HC-30AWH-C

オープン価格

カバーサイズ 240cm×200cm
本体サイズ 235cm×195cm

カバー ポリエステル100%
カラー：ベージュ
本体 消費電力：720W/480W/240W

2畳 相当



HC-20AWH-C

オープン価格

カバーサイズ 180cm×180cm
本体サイズ 176cm×176cm

カバー ポリエステル100%
カラー：ベージュ
本体 消費電力：510W/340W/170W



高断熱構造

抗菌・防臭カバー^{*2}

3面7通り暖房面積切り換え

- 低電力1/3運転^{*3}
- 2・4・6時間切り忘れ防止機能
- 室温センサー&ひかえめ運転^{*5}
- 自動急速暖房
- ダニキック^{*}
- シャンブークリーニング
- 洗えるカバー(手洗い)
- 本体すべり止め加工
- 折りたたみ(12折り)
- こたつ使用可能タイプ



やわらかな色彩、ソフトな肌触り、
自分らしいライフスタイルを求める人に。

優しい配色と、光や雲を想わせる印象的なデザイン。

そして、しっとりとした風合いをもたらす最高級^{*4}ハンドカービングマイヤー編み。

さりげない上質さが、自分らしいスタイルを求める人に応えます。



最高級^{*4}ハンドカービングマイヤータイプ



HC-30AWH-C

オープン価格

カバーサイズ 240cm×200cm
本体サイズ 235cm×195cm

カバー ポリエステル100%
カラー：ベージュ
本体 消費電力：720W/480W/240W

2畳 相当



HC-20AWH-C

オープン価格

カバーサイズ 180cm×180cm
本体サイズ 176cm×176cm

カバー ポリエステル100%
カラー：ベージュ
本体 消費電力：510W/340W/170W



高断熱構造

抗菌・防臭カバー^{*2}

3面7通り暖房面積切り換え

- 低電力1/3運転^{*3}
- 2・4・6時間切り忘れ防止機能
- 室温センサー&ひかえめ運転^{*5}
- 自動急速暖房
- ダニキック^{*}
- シャンブークリーニング
- 洗えるカバー(手洗い)
- 本体すべり止め加工
- 折りたたみ(12折り)
- こたつ使用可能タイプ

*1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。電源コードや制御回路は低減されていません。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) *2 試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)、抗菌の方法と場所:抗菌成分(有機系)をカバーの縫合糸面に加工。抗菌効果99%以上。*3 実際の電気代は1/3になりません。*4 当社カーペットにおいて。*5 室温20°C以上で作動します。●印刷物なので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

*1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。電源コードや制御回路は低減されていません。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) *2 試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)、抗菌の方法と場所:抗菌成分(有機系)をカバーの縫合糸面に加工。抗菌効果99%以上。*3 実際の電気代は1/3なりません。*4 当社カーペットにおいて。*5 室温20°C以上で作動します。●印刷物なので実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



落ち着いた表情、優しい風合い、
インテリアと調和して、快適をもたらします。

様々な雰囲気のお部屋とマッチする、深みのある落ち着いたデザイン。

触れた肌に優しくなじむ、繊細なマイヤー編み。

お子様のいるご家庭をはじめ、多彩な暮らしに溶け込みます。



マイヤー編みタイプ



HC-30AWD-T
オープン価格
カバーサイズ 240cm×200cm
本体サイズ 235cm×195cm
カバー ポリエステル100%
カラー：ブラウン
本体 消費電力：700W/350W



HC-20AWD-T
オープン価格
カバーサイズ 180cm×180cm
本体サイズ 176cm×176cm
カバー ポリエステル100%
カラー：ブラウン
本体 消費電力：520W/260W



高断熱構造

抗菌・防臭カバー^{*2}

2面3通り
暖房面積切り替え

低電力1/2
運転^{*3}

2・4・6時間
切り忘れ防止機能

室温センサー&
ひかえめ運転^{*4}

自動急速暖房

薄型
コントローラー

薄型
コントローラー

コントローラー



高断熱構造

抗菌・防臭カバー^{*2}

6時間切り忘れ
防止機能

自動急速暖房

薄型
コントローラー

ダニキック^{*}

シャンプー^{*}
クリーニング

洗えるカバー^{*3}
(丸洗い)

*3 洗濯容量6kg以上のカバーが入る全自動洗濯機で洗えます。
(洗濯用ネットに入れてください)

*1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。・低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。・電源コードや制御回路は低減されていません。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) *2 試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)、抗菌の方法と場所:抗菌成分(有機系)をカバーの基布材に加工。抗菌効果99%以上。*3 実際の電気代は1/2になりません。*4 室温20°C以上で作動します。●印刷物での実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



シックなデザイン、小さくても高い機能性、
パーソナルな空間を、足元から快適に。

書斎や一人暮らしのお部屋などパーソナルな空間にフィットし、
ソファの足元にもちょうどいい1.3畳のコンパクトサイズ。シンプルでシックなデザインと
心地よい肌触りは、こだわりのある人に応え、洗練されたライフスタイルにマッチします。



メランジ調タイプ



HC-13AWH-T
オープン価格
カバーサイズ 185cm×115cm
本体サイズ 180cm×110cm
カバー アクリル100%
カラー：ブラウン
本体 消費電力：305W



高断熱構造

抗菌・防臭カバー^{*2}

6時間切り忘れ
防止機能

自動急速暖房

薄型
コントローラー

ダニキック^{*}

シャンプー^{*}
クリーニング

洗えるカバー^{*3}
(丸洗い)

*3 洗濯容量6kg以上のカバーが入る全自動洗濯機で洗えます。
(洗濯用ネットに入れてください)

*1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。・低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。・電源コードや制御回路は低減されていません。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) *2 試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)、抗菌の方法と場所:抗菌成分(有機系)をカバーの基布材に加工。抗菌効果99%以上。●印刷物での実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

お気に入りのカバーと組み合わせて。

自分の好きな電気カーペット用カバーと組み合わせて使用できる、本体のみのタイプです。



HH-30A
オープン価格

サイズ 235cm×195cm
消費電力 700W/350W



※本体のみのタイプです。カバーは付属しておりません。



HH-20A
オープン価格

サイズ 176cm×176cm
消費電力 520W/260W



薄型コントローラー



高断熱構造

- 2面3通り 暖房面積切り換え
- 低電力1/2 連転^{※2}
- 2・4・6時間 切り忘れ防止機能
- 室温センサー&ひかえめ運転^{※3}
- 自動急速暖房
- 薄型 コントローラー
- ダニキック^{※5}

●電気カーペット用カバーをご用意ください。必ずカバーをかけて使用してください。

電気カーペット機能一覧



1本のコード内に2本の発熱線を設置。互いに電磁波を打ち消しあい、その発生を抑えます。

高断熱構造

生地を重ね合わせた構造により、床への放熱を抑えて省エネ性、座り心地、保温効果を高めました。



雑菌の増殖を抑える抗菌加工を施しました。さらに気になる臭いの発生を抑制します。

3面7通り 暖房面積切り換え

暖房エリアを7パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。

2面3通り 暖房面積切り換え 暖房エリアを3パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。

低電力1/3 連転^{※3} 1/3面ずつ順番に通電し、最大消費電力を抑えると共にブレーカー落ちを防ぎます。

低電力1/2 連転^{※4} 半面ずつ交互に通電し、最大消費電力を抑えると共にブレーカー落ちを防ぎます。

2・4・6時間 切り忘れ防止機能 電源を切り忘れても、設定時間後(2・4・6時間)に自動的に運転を停止します。

6時間切り忘れ防止機能 電源を切り忘れても、6時間後に自動的に運転を停止します。

室温センサー&ひかえめ運転^{※5} 部屋の温度をキャッチして、自動でひかえめに温度を調節します。

自動急速暖房 電源を入れると、急速に設定した温度まで暖めます。

薄型コントローラー インテリアに馴染むよう配慮された薄型設計です。

ダニキック^{※5} 気になるダニを高熱で浮き出させます。一定時間後、掃除機をおかけください。

シャンブークリーニング^{※6} クリーニング店へシャンブークリーニングに出せます。

洗えるカバー 万が一カバーが汚れても自宅で手洗いできます。

本体すべり止め加工 なめらかなフローリング上でも本体がすべりにくくよう配慮しました。

折りたたみ 小さく折りたたむことができ、シーズンオフにすっきり収納できます。

こたつ使用可能タイプ ご家庭のこたつと併せて使用できます。

※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。・低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。・電源コードや制御回路は低減されています。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) ※2 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構(旧:財団法人 日本紡績検査協会)。抗菌の方法と場所:抗菌成分(有機系)をカバーの基材に加工。抗菌効果99%以上。※3 実際の電気代は1/3になりません。※4 実際の電気代は1/2になりません。※5 室温20℃以上で作動します。※6 ドライクリーニングはできません。

| 掲載ページ | 1・2ページ | 5ページ | 6ページ | 7ページ | 8ページ | 9ページ |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| カバータイプ | — | 最高級 ^{※6} ファータッチタイプ | 最高級 ^{※6} ハンドカービングマイヤータイプ | マイヤー編みタイプ | メリヤス調タイプ | 本体タイプ |
| 表面材/ カバー部質感 | 干し草のベッド フローリング調 | アクリル100% T:ブラウン | ポリエステル100% C:ベージュ | ポリエステル100% T:ブラウン | アクリル100% T:ブラウン | |
| 3畳タイプ | — | | | | — | |
| 形名 | — | HC-30AWA-T | HC-30AWH-C | HC-30AWD-T | — | HH-30A |
| カバーサイズ | — | 240cm×200cm | 240cm×200cm | 240cm×200cm | — | — |
| 本体サイズ | — | 235cm×195cm | 235cm×195cm | 235cm×195cm | — | 235cm×195cm |
| 消費電力 | — | 720W/480W/240W | 720W/480W/240W | 700W/350W | — | 700W/350W |
| 1時間の電気代の 目安 ^{※1} 「5(高)」 | — | 約9.7円 | 約9.7円 | 約10.0円 | — | 約10.0円 ^{※2} |
| 表面温度 ^{※3} (高/中) | — | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | — | 約45°C/36°C |
| 2畳/1.3畳タイプ | | | | | 1.3畳タイプ | 2畳タイプ |
| 形名 | FHC-13A-T FHC-13A-M | HC-20AWA-T | HC-20AWH-C | HC-20AWD-T | HC-13AWH-T | HH-20A |
| カバーサイズ | — | 180cm×180cm | 180cm×180cm | 180cm×180cm | 185cm×115cm | — |
| 本体サイズ | 175cm×119cm | 176cm×176cm | 176cm×176cm | 176cm×176cm | 180cm×110cm | 176cm×176cm |
| 消費電力 | 380W | 510W/340W/170W | 510W/340W/170W | 520W/260W | 305W | 520W/260W |
| 1時間の電気代の 目安 ^{※1} 「5(高)」 | 約6.1円 | 約6.1円 | 約6.1円 | 約6.4円 | 約3.5円 | 約6.4円 ^{※2} |
| 表面温度 ^{※3} (高/中) | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C | 約45°C/36°C |
| 健康・清潔機能 | 電磁波カット ^{※4} 抗菌・防臭加工 ダニキック ^{※5} 洗えるカバー | ● — — — | ● ● ● ●(手洗い) | ● ● ● ●(手洗い) | ● ● ● ●(手洗い) | ● — ● ●(丸洗い) ^{※5} |
| 主な機能 | 断熱構造 暖房面積切り替え 室温センサー&ひかえめ運転 切り忘れ防止機能 アウトロスト ^{※6} お手入れラクラクオレイン加工 着脱式電源コード 低電力運転 | 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 — ●(3面7通り) ●(2面3通り) ●(2・4・6時間) ●(2・4・6時間) ●(2・4・6時間) ●(2面3通り) ●(2・4・6時間) | 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 — ●(3面7通り) ●(2面3通り) ●(2・4・6時間) ●(2・4・6時間) ●(2・4・6時間) | 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 — ●(2面3通り) ●(2・4・6時間) | 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 高断熱構造 — ●(2・4・6時間) | 高断熱構造 — ● — — — — ●(1/2運転) |

※1 電気代:電力料金目安単価1kWh当たり22円(税込)として、消費電力量をもとに算出しています。電気代の目安としてください。※2 測定値はカバーセットモデル(マイヤー編みのタイプ)のカバーと組み合せたときの値です。※3 表面温度:室温20°Cで、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。※4 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分から発生する低周波の磁界を低減しています。・低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。・電源コードや制御回路は低減されています。・電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2011年4月現在) ※5 洗濯容量6kg以上のカバーが入る全自動洗濯機で洗えます。(洗濯用ネットに入れてください) ※6 当社電気カーペットにおいて印刷物での実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際はお確かめください。●商品の価格には配送料費、設置・調整費、工事費、使用済商品の引き取り費用等は含まれません。●製造番号は安全確保上、重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●ご使用の際に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●「ダニキック」は富士通ゼネラルの登録商標です。●上記測定値は専用のカバーを使用した場合を示しています。